

UTTAGSPOSTER ELC.S 15



- Uttagsposter för väggmontering
- Lämplig för varje typ av gas
- Tillverkad av rostfritt stål

Laboratorier och Analys, industriell process

Användningsområden

ELC-trycksanslutningarna används för att snabbt och enkelt kunna montera olika element: regulatorer, ventiler, flödesmätare ...

Applikationer

rena gaser

Specifikationer

Nominellt flöde nitrogen 6 m³/h*

Dimensioner

Längd (L) : 63 mm

Djup (D) : 65 mm

Ø1 : 38 mm

Nettovikt : 0.5 kg

Anslutning

Inloppsanslutning: Inlopp: G 3/8 BSPP bakifrån (bulkhead an-

slutning) eller från sidan

Utløppsanslutning: Svivelmutter G 3/8 BSPP invändig gänga

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Flöde	Inloppsanslutning	Utløppsanslutning	Material
16228	POU ELC.S 15	blandningar	6 Nm³/h	G 3/8 BSPP invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Rostfritt stål

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	16558	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6MM Rostfri
	16562	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 8MM Rostfri
	16566	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1 1/8 Rostfri

	Produkt	Lång beskrivning
	16567	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10MM Rostfri
	16569	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 12MM Rostfri

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
16228	16223	BLIND PLUG + CHAIN FOR ELC 15