


REGULATOR DLM CO 200-15-50



- Högtrycksregulator - Enstegs reducering
- Montering på 200 bar gasflaska eller gaspaket
- Lämplig för rena gaser och giftiga gasblandningar
- Tillverkad av mässing

Laboratorier och Analys, industriell process

Användningsområden

Regulator DLM-CO är avsedd för distribution av Kolmonoxid samt gasblandningar med kolmonoxid

Applikationer

Giftiga gasblandningar

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 200 bar
Utloppstryck 0,5 till 15 bar
Nominellt flöde nitrogen 50 Nm³/h*
Överströmningsventil 24 bar

Intern / extern läckhastighet $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbarl / s helium, Driftstemperatur: -20 ° C till + 50 ° C.

* Flöde vid den maximala utloppstrycket (P2) garanteras tills ett inloppstryck lika med 2x P2 + 1 bar.

Material

Hus Mässing
Säte Mässing
Huvudventil Mässing PCTFE belagda
Membran Hastelloy®
Filter Mässing
Mekanism i koppar legering, Ø
Manometer 50mm, Packning i PA 6.6
Packning i EPDM, Kägla i
Överströmningsventil... mässing, Kropp i 303 rostfritt stål

Hastelloy® är ett registrerat varumärke som tillhör Haynes International, Inc.

Funktioner och Fördelar


Enstegsregulator i mässing, med membran i rostfritt stål

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Vid användning av giftiga och korrosiva gaser, följ respolningsproceduren för utrustningen.

Dimensioner

Längd (L) : 120 mm
 Höjd (H) : 120 mm
 Djup (D) : 158 mm
 Ø1 : 50 mm
 Ø2 : 68 mm
 Nettovikt : 2.6 kg




Bruksanvisningar

OP 150 - DLM CO

Anslutning

Inloppsanslutning: HP-cylindermontering enligt gasen
Utloppsanslutning: 2 utloppsanslutningar G 3/8 BSPP invändig gänga
Anslutning till överströmningsventil: 6mm klämringsskoppling i förkromad mässing

Flödeskurva





Produkter


Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max.	Max.	Flöde	Inloppsanslutning	Inloppsanslutningsform	Utloppsanslutning	Material
179071	REG DLM 200-15-50 CO DIN 5 - CF 6MM	CO	200 bar	15 bar	50 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 5	Nyckelgrepp, rostfritt stål	CF 6mm	Mässing

Tillval

Produkt	Lång beskrivning
	16516 Anslutning G3/8 BSPP M NIPF/Slang Ø4-6
	16521 Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/8" Kr-Mässing
	16522 Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6mm Kr-Mässing
	16523 Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/4" Kr-Mässing
	16524 Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10mm Kr-Mässing

Produkt	Lång beskrivning
	16526 Anslutning G3/8 BSPP M - CF 8mm Kr-Mässing
	16532 Kit n°2 : CF 6mm + CF 1/8" + Barbed hose 6mm
	16558 Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6MM Rostfri
	16562 Anslutning G3/8 BSPP M - CF 8MM Rostfri
	16566 Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/8" Rostfri

	Produkt	Lång beskrivning
	16567	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10MM Rostfri
	16569	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 12MM Rostfri

	Produkt	Lång beskrivning
	19207	LÄCKSPRAY "1000 BULLES"
	19286	Slangnippelsats G 3/8 BSPP Male - slangnippel för slang Ø Int. 8 - 10mm - förkromad mässing

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
179071	17207	Packning PCTFE (Kel-F®) 18x7x2