

UTTAGSPOSTER

MODULGAS AR/CO2 15-4-30



- Industriella Uttagsposter
- Stopp och justering av flödet
- Lämplig för Ar / CO2-blandningar
- Tillverkad av mässing

Svetsning, industriell process

Användningsområden

MODULGAS-användningspunkterna är avsedda att monteras i slutet av ett industriellt gasdistributionsnät i verkstäder. De är särskilt utformade för svetsning (TIG, MIG, MAG).

Applikationer

Industri neutrala gaser, Industriella blandningar av argon och koldioxid

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C25 bar

Dimensioner

Längd (L) : 95 mm
Höjd (H) : 330 mm
Höjd (H1) : 245 mm
Djup (D) : 95 mm
Nettovikt : 2.4 kg

Bruksanvisningar

OP 430 - Modulgas

Anslutning

Inloppsanslutning: Inlopp: G 3/8" invändig gänga

Utloppsanslutning: Utlopp: G 3/8" utvändig gänga RH