


REGULATOR PRIMEJET 200-50-120



- Högtrycksregulator - Enstegs reducering
- Montering på 200 bar gasflaska
- Lämplig för industrigaser
- Tillverkad av mässing

Svetsning

Användningsområden

Applikationer

Lämplig för teknisk gas upp till kvalitet 4,8

Utom

Alla andra gaser

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 200 bar
Utloppstryck 5 till 50 bar
Nominellt flöde nitrogen 120 m³/h*
Överströmningsventil 65 bar

Driftstemperatur: -20 ° C till + 60 ° C.

* Flöde vid den maximala utloppstrycket (P2) garanteras tills ett inloppstryck lika med 2x P2 + 1 bar.

Material

Hus Mässing
Säte PA 6.6
Membran EPDM
Filter sintrad brons
Manometer Ø 63mm, Kopparlegering

Dimensioner


Längd (L) : 190 mm

Höjd (H) : 210 mm

Djup (D) : 60 mm

Ø1 : 63 mm

Nettovikt : 1.9 kg



Bruksanvisningar


OP 110 - Primejet

Anslutning

Inloppsanslutning: Inlopp: Högtrycks flaskanslutning enligt gassorten

Utløppsanslutning: G3/8" / G1/4" / M 16 female

Flödeskurva



Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max.	Max.	Flöde	Inloppsanslutning	Inloppsanslutningsform	Utløppsanslutning	Material
204351	REG PRIMEJET 200-50-120 DIN10/RU3-G1/4"	He, N2, Ar	200 bar	50 bar	120 Nm³/h	DIN 10/ NEN RU3	Nyckelgrepp, mässing	G 1/4	Mässing

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	19207	LÄCKSPRAY "1000 BULLES"

	Produkt	Lång beskrivning
	163118	KIT Utløppsanslutning PRIMEJET 50 bar G1/4 - stumsvetsning 6mm BW

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
204351	29053	FLAT SEAL in PA 6.6 20x12x2