

HALVAUTOMATISKA CENTRALER ECOGAZ SA 200-15/11-80 + M2DCN



Not Found

- Kontinuerlig gastillförselsystem till rörledningar
- Anslutning av 2x1 eller 2x2 200 bar gasflaskor eller flaskpaket
- Lämplig för industrigaser
- Tillverkad av mässing

industriell process

Användningsområden

ECOGAZ SA-växlingssystem används i industriella verkstäder.

Applikationer

Industriella gaser

Utom

Kolväten

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 200 bar

Förinställt utloppstryck/service

1a-steget..... 15 / 11 bar**

Nominellt flöde nitrogen..... 80 Nm³/h*

Överströmningsventil..... 24 bar

Intern / extern läckhastighet ≤ 10⁻⁸ mbarl / s., Drifttemperatur: -20 °C till + 50 °C.

* Flöde vid den maximala utloppstrycket (P2) garanteras tills ett inloppstryck lika med 2x P2 + 1 bar.

** Justerbar utloppstryck med M2DCn300 (beroende på gas och modeller).

Material

Ram..... Rostfritt stål

Regulator 304L rostfritt stålkula, Kropp i mässing, brons filter, Mässingskolv, PA 6,6 säte

Ventilblock..... brons filter, Kägla i mässing PA 6,6 belagd, Kropp i mässing

Manometer Hus i rostfritt stål Ø 50mm, Koppar legeringsmekanism


Överströmningsventil... mässing anslutningsbar

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Vid användning av brännbara gaser skall alla spol- och överströmningsventiler ledas ut

Dimensioner

Längd (L) : 530 mm
Höjd (H) : 170 mm
Höjd (H1) : 1870 mm
Djup (D) : 120 mm
Nettovikt : 13 kg



Bruksanvisningar

OP 310 - ECOGAZ

Anslutning

Inloppsanslutning: 4 inloppsanslutningar + 4 andra som tillval Ø 16 x 1,336 SI invändig gänga
Utloppsanslutning: 1 utloppsanslutning G 1/2" invändig gänga
Anslutning till överströmningsventil: Utlopp: G 3/8 BSPP invändig gänga

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max. inloppstryck	Max. utloppstryck	Flöde	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
155001	MAN ECOGAZ SA 200-15/11-80 + M IG	inerta gaser	200 bar	15 bar	80 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing
154999	MAN ECOGAZ SA 200-15/11-80 + M H2	H2	200 bar	15 bar	80 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing
155000	MAN ECOGAZ SA 200-15/11-80 + M He	He	200 bar	15 bar	80 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing
154998	MAN ECOGAZ SA 200-15/11-80 + M O2-N2O	N2O, O2	200 bar	15 bar	80 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	19331	FITTING AF + FILTER ECOGAZ M20x1,5
	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
	151865	Connection KIT for purges and relief valve for Man
	152663	KIT Flerspråkigat Byte av flaskor eller flaskpaket
	153687	HAZARD Multilingual Panel O2-N2O

	Produkt	Lång beskrivning
	153689	HAZARD PANEL NEUTRAL GASES
	155103	HAZARD PANEL FLAMABLE GASES
	155753	KIT CALIBRETED ORIFICE Ø 2,1 PA 6.6 - H2 ECOGAZ SA
	155756	KIT CALIBRETED ORIFICE Ø 2,4 PA 6.6 - He ECOGAZ SA

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
155001	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	Packning PTCFE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18551	Manometer 0-16+25 Bar Ø 50mm horisontal G1/4 för ECOGAZ Kr-mässing
	18883	ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL ECOGAZ Kalibrerad 25 Bar för
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19403	BLOC VALVE PURGE for Change Overs and Panels ECOGA
	175882	KIT SPARE REGULATOR kvar för Man ECOGAZ 200-15/11-
	175883	KIT SPARE REGULATOR rätt för Man ECOGAZ 200-15/11-
154999	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	Packning PTCFE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18551	Manometer 0-16+25 Bar Ø 50mm horisontal G1/4 för ECOGAZ Kr-mässing
	18883	ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL ECOGAZ Kalibrerad 25 Bar för
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19403	BLOC VALVE PURGE for Change Overs and Panels ECOGA
	175882	KIT SPARE REGULATOR kvar för Man ECOGAZ 200-15/11-
	175883	KIT SPARE REGULATOR rätt för Man ECOGAZ 200-15/11-
155000	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	Packning PTCFE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18551	Manometer 0-16+25 Bar Ø 50mm horisontal G1/4 för ECOGAZ Kr-mässing
	18883	ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL ECOGAZ Kalibrerad 25 Bar för
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19403	BLOC VALVE PURGE for Change Overs and Panels ECOGA
	175882	KIT SPARE REGULATOR kvar för Man ECOGAZ 200-15/11-
	175883	KIT SPARE REGULATOR rätt för Man ECOGAZ 200-15/11-
154998	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	Packning PTCFE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18551	Manometer 0-16+25 Bar Ø 50mm horisontal G1/4 för ECOGAZ Kr-mässing
	18883	ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL ECOGAZ Kalibrerad 25 Bar för
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19403	BLOC VALVE PURGE for Change Overs and Panels ECOGA

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
154998	175882	KIT SPARE REGULATOR kvar för Man ECOGAZ 200-15/11-
	175883	KIT SPARE REGULATOR rätt för Man ECOGAZ 200-15/11-