

LEDNINGSREGULATORER

LH.V-L 200-10-10



- Regulator - Enstegs reducering
- Montering på rörledning eller gascentral
- Lämplig för rena gaser och gasblandningar, icke korrosiva
- Tillverkad i förkromad mässing

Laboratorier och Analys

Användningsområden

LH-regulatorerna är avsedda för gasförsörjning av rörnät med lågt tryck från en högtryckskälla.

Applikationer

Icke-korrosiva rena gaser upp till N60 inklusive Alphagaz™ 1 & 2, Icke-korrosiva blandningar med koncentration större än 1 ppm

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 200 bar
Utloppstryck 1 till 10 bar
Nominellt flöde nitrogen 2 Nm³/h*
Överströmningsventil..... 16 bar

Material

Hus Förkromad mässing

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Vid användning av brännbara gaser skall alla spol- och överströmningsventiler ledas ut

Dimensioner

Nettovikt : 1 kg



Bruksanvisningar

OP 250 - LH.V-L

Anslutning

Inloppsanslutning: 1 inloppsanslutning $\varnothing 16 \times 1,336$ SI invändig gänga

Utloppsanslutning: 2 utloppsanslutningar G 3/8 BSPP invändig gänga

Anslutning till överströmningsventil: 6mm klämringsskoppling i förkromad mässing

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max.	Max.	Flöde	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
152885	REG LH 200-10-10 V	blandningar	200 bar	10 bar	10 Nm ³ /h	$\varnothing 16 \times 1,336$ SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	16516	Anslutning G3/8 BSPP M NIPF/Slang $\varnothing 4-6$
	16521	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/8" Kr-Mässing
	16522	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6mm Kr-Mässing
	16523	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/4" Kr-Mässing
	16524	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10mm Kr-Mässing
	16526	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 8mm Kr-Mässing
	16558	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6MM Rostfri

	Produkt	Lång beskrivning
	16562	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 8MM Rostfri
	16566	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/8" Rostfri
	16567	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10MM Rostfri
	16569	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 12MM Rostfri
	19286	Slangnippelsats G 3/8 BSPP Male - slangnippel för slang \varnothing Int. 8 - 10mm - förkromad mässing