

# AVSTÄNGNINGSVENTILER

## HP 12



- Avstängningsventil med O-ring - Lågt tryck
- Montering på rörledning
- Lämplig för acetylen
- Tillverkad av rostfritt stål

industriell process

### Användningsområden

HP 12-ventilerna är utformade för acetylenanvändning i industriella verkstäder.

#### Applikationer

Acetylen

### Specifikationer


Arbetsstryck ..... 1.5 bar  
Maximal Kv ..... 2.13 m<sup>3</sup>/h\*  
Nominell diameter..... 12 mm

### Material

Hus ..... 316 Rostfritt stål

# Dimensioner

Nettovikt : 1.251 kg



# Anslutning

Inloppsanslutning: Inlopp: 33 x 2 LH utvändig gänga

Utloppsanslutning: Utlopp: 33 x 2 LH utvändig gänga