

FLEXIBLA SLANGAR

FOOD SLANGAR



- Flexibel slang - Högt tryck
- Montering mellan flaskpaket och manuell eller halvautomatisk central
- Lämplig för ALIGAL gaser
- Tillverkad av rostfritt stål

Livsmedel, Dryck

Användningsområden

Applikationer

Gaser av ALIGAL™ gaser

Utformad för

Gascentraler

Specifikationer

Arbetsstryck200 bar

Sprängtryck1400 bar

Hydrauliskt testtryck.....375 bar

Intern / extern läckhastighet ≤ 1x10⁻⁷ mbarl / s helium., Drifttemperatur: -20 ° C till + 60 ° C.

Material

Rör..... 316L rostfritt stål, DN 6

Sleeve..... två skyddssflätor i rostfritt stål
Anti-rekyl säkerhetsire tillverkad av rostfritt stål. Ø 3mm med SS

Skydd klämkabeln.

Norm ISO 16964 : 2019

Avfettning Avfettning: Kolväte resthalt <100 mg/m²

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Fixera säkerhetsvajern i båda ändar.


Funktioner och Fördelar

En del av det nya matområdet

Dimensioner

Längd (L) : 1300 mm

Ø1 : 6 mm



Bruksanvisningar

OP 1050 - Flexible hose

Anslutning



Inloppsanslutning: HP-cylindermontering enligt gasen

Utloppsanslutning: Utlopp: M20x1,5 invändig gänga

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
202285	FLEX SS CYL 1,3M WELDED DIN 6 W FOOD	DIN 477-1 Nr. 6	M20 x 1,5 invändig gänga	Rostfritt stål
202286	FLEX SS CYL 1,3M WELDED DIN 10 W FOOD	DIN 477-1 Nr. 10	M20 x 1,5 invändig gänga	Rostfritt stål
203778	KIT FLEX SS CYL 1,3M WELDED DIN 6 W FOOD	DIN 477-1 Nr. 6	M20 x 1,5 invändig gänga	
203779	KIT FLEX SS CYL 1,3M WELDED DIN10 W FOOD	DIN 477-1 Nr. 10	M20 x 1,5 invändig gänga	

Tillval

Produkt	Lång beskrivning
 19176	FLASKHÅLLARE för 1 Gasflaska med stripes
 19207	LÄCKSPRAY "1000 BULLES"

Produkt	Lång beskrivning
 189207	Fitting anti-flapping + filter M20x1.5 male - 16x1.336 SI Male *FOOD

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
202286	29053	FLAT SEAL in PA 6.6 20x12x2
203779	29053	FLAT SEAL in PA 6.6 20x12x2