

LEDNINGSREGULATORER

GM 150



- Mycket lågt tryckregulator
- Montering på rörledning
- Lämplig för industrigaser
- Tillverkad av gjutjärn och aluminium

industriell process

Användningsområden

GM regulatorerna används för applikationer som kräver aktiv eller inert teknisk atmosfär vid mycket låga tryck och höga flöden.

Applikationer

Industri neutrala gaser, Metan, propan

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 4 bar

Utloppstryck 12 till 26 mbar

Nominellt flöde nitrogen 384 Nm³/h*

Material

Hus Gjutjärn

Dimensioner

Nettovikt : 10.3 kg

Anslutning

Inloppsanslutning: 1 inloppsanslutning G 2" invändig gänga

Utloppsanslutning: 1 utloppsanslutning G 2" invändig gänga