

FLÖDESMÄTARE DYNAMAL 12L/MIN



- Mekanisk flödesmätare - Lågt tryck
- Montering på regulator eller på rörledning
- Lämplig för industrigaser
- Tillverkad av lätt legering

industriell process

Användningsområden

DYNAMAL-användningspunkterna är utformade för alla tillämpningar som kräver en noggrann flödesjustering.

Applikationer

Industriella gaser

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C4 bar


Justerbart flöde till.....0 to 12 l/min

Maximalt flöde12 l/min

Drifttemperatur: -20 ° C till + 50 ° C.

Dimensioner

Längd (L) : 56 mm
Höjd (H) : 121 mm
Djup (D) : 61 mm
Nettovikt : 0.4 kg



Anslutning

Inloppsanslutning: 1 inloppsanslutning G 3/8 BSPP utvändig gänga

Utløppsanslutning: 1 utløppsanslutning M 12 x 125 utvändig gänga

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max. inloppsstryck	Flöde	Inloppsanslutning	Utløppsanslutning	Material
15926	FLÖ DYNAMAL CO2 1-12l/min NIP. 4/6MM	CO2	4 bar	12 l/min	G 3/8 BSPP utvändig gänga	HF 4 / 6mm	lättmetall