

BAKSLAGSSKYDD

FBA 85-10 02



- Backventil - flamskydd med termosäkring
- Monterad vid utloppet av en automatisk eller manuell gascentral, regulator eller uttagspost
- Lämplig för industriell oxygen
- Tillverkad av mässing
- Höga flöden

Svetsning, Skärning, industriell process

Användningsområden

Flamskydd används för att skydda utrustning och rör från farlig gasomvändning och flashback.

Applikationer

Industriell oxygen

Specifikationer

Fungerar i vilket läge som helst, med respekt för gasflödets riktning.

Max. arbetstryck :.....25 bar

Överensstämmelse :.....DIN EN ISO 5175-1

Driftstemperatur: upp till + 70 ° C

IGC Doc 13/12/E.

Funktioner och Fördelar

Maximal säkerhet:

Flamskydd av rostfritt stål med stor yta.

Termisk säkring. Återhållningsventil för att förhindra explosiva blandningar.

Förbättrad tillförlitlighet:

Inloppsfilter.

INFO +

CE-märkning enligt PED 2014/68/EU. Certifierad BAM ZBA/003/04. Avfettning för användning med syre enligt EIGA

Dimensioner


Höjd (H) : 106 mm

Ø1 : 34 mm

Nettovikt : 0.434 kg



Flödeskurva



Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
121493	FBA 85-10 O2 G1/4 RH F - G1/4 RH M	O2	G 1/4 BSPP F	G 1/4 BSPP M	Mässing
121495	FBA 85-10 O2 G3/8 RH F - G3/8 RH M	O2	G 3/8 BSPP invändig gänga	G 3/8 BSPP M	Mässing