

GASCENTRALER

ECOGAZ P FLAMAL 200-15-50



- Gastillförselsystem till rörledningar
- Anslutning av 1x1 eller 1x2 200 bar gasflaskor eller flaskpaket
- Lämplig för FLAMAL och CnHm
- Tillverkad av mässing

Skärning, industriell process

Användningsområden

Applikationer

Eten, Metan, propan

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 200 bar

Utloppstryck 15 bar

Överströmningsventil..... 24 bar

Intern / extern läckhastighet $\leq 10^{-8}$ mbarl / s., Drifttemperatur: -40 ° C till + 50 ° C.

Material


Panell	Expansionpanel:
Ram.....	Rostfritt stål
	Kägla i mässing PCTFE belagd, Kropp i mässing, 316L rostfritt stål inloppsfilter, Membran i Has- telloy® C276
Regulator	Hus i rostfritt stål Ø 50mm, Kop- par legeringsmekanism
Manometer	par legeringsmekanism
Överströmningsventil...	mässing anslutningsbar, FPM

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Vid användning av brännbara gaser skall alla spol- och överströmningsventiler ledas ut

Dimensioner

Längd (L) : 135 mm
 Längd (L1) : 205 mm
 Höjd (H) : 115 mm
 Djup (D) : 330 mm
 Nettovikt : 6.2 kg



Bruksanvisningar

OP 310 - ECOGAZ

Anslutning

Inloppsanslutning: 2 inloppsanslutningar + 2 andra som tillval Ø 16 x 1,336 SI invändig gänga

Utloppsanslutning: 1 utloppsanslutning + 1 anslutningar för spolgas G 3/8 BSPP inv.g

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max. inloppstryck	Max. utloppstryck	Flöde	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
178212	PAN ECOGAZ P FLAMAL 200-15-50 CnHm	C2H4, CH4	200 bar	15 bar	50 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
Not Found	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
Not Found	151866	Connection KIT for purge and relief valve for Pane

	Produkt	Lång beskrivning
	152663	KIT Flerspråkigt Byte av flaskor eller flaskpaket
	155103	HAZARD PANEL FLAMABLE GASES

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
178212	16188	BLOCK VALVE PURGE for Change Overs and Gas Panels
	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	Packning PTFE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18539	Manometer 0-200+315 Bar Ø 50mm horisontal Kr-mässing
	18551	Manometer 0-16+25 Bar Ø 50mm horisontal G1/4 för ECOGAZ Kr-mässing
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
178212	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
	172800	KIT vervanging Regulator links voor CLSA1 200-20-5
	172801	KIT spare Regulator rätt för CLSA1 200-20-50 med u