

AVSTÄNGNINGSVENTILER FLOMITE.S 200-1,2



- Avstängningsventil 1/4 varv - Högtryck
- Montering på rörledning eller gascentral
- Lämplig för rena gaser
- Tillverkad av rostfritt stål

Laboratorier och Analys

Användningsområden

Applikationer

Rena gaser och blandningar

Specifikationer

Arbetstryck 210 bar*

Maximal Kv 1.2 m³/h**

Nominell diameter..... 4.8 mm

Drifttemperatur: -20 ° C till + 80 ° C.

* Oxygen och oxiderande gaser: maximalt arbetstryck 25 bar.

** Flöde koefficient (Kv) i m³ / h vatten flöde för en tryckförlust av 1 bar i ventilen.

Material

Hus Smidd rostfritt stål 316L

Säte PCTFE

Kulventil 316 Rostfritt stål

Packbox PTFE

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! vid användning av oxygen och oxiderande gaser, får arbetstrycket inte överstiga 25 bar.

Dimensioner


Längd (L) : 79 mm

Höjd (H) : 57 mm

Djup (D) : 51 mm

Ø1 : 18 mm

Nettovikt : 0.3 kg



Anslutning

Inloppsanslutning: Klämringsskoppling

Utloppsanslutning: Klämringsskoppling