

UTTAGSPOSTER

PDG-D.S 25-10-12 PHARMA



- Kompakt vägg uttagsposter
- Flödesstopp och arbetstryckjustering
- Lämplig för rena gaser
- Tillverkad av rostfritt stål

Läkemedel

Användningsområden

PDG-D.S PHARMA Points of Use är avsedda att monteras i slutet av ett gasdistributionsnät i laboratorier inom läkemedelsindustrin.

Applikationer

PHARGALIS™ gaser, rena gaser

Utom

Kolväten

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 25 bar

Utloppstryck 1 till 10 bar


Nominellt flöde nitrogen 12 m³/h*

Intern / extern läckhastighet $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbarl / s helium, Driftstemperatur: -30 °C till +50 °C.

* Nominellt nitrogenflöde vid 15 °C.

Dimensioner

Längd (L) : 45 mm
 Höjd (H) : 145 mm
 Djup (D) : 94 mm
 Ø1 : 40 mm
 Nettovikt : 1.9 kg



Bruksanvisningar

OP 450 - PDG

Anslutning

Inloppsanslutning: G 3/8 BSPP invändig gänga uppifrån eller bakifrån (bulkhead anslutning)

Utloppsanslutning: G 3/8 BSPP invändig gänga från botten eller bakifrån (bulkhead anslutning)

Produkter

| Produkt | Kort Beskrivning | Gas | Max. inloppstryck | Max. utloppstryck | Flöde | Inloppsanslutning | Utloppsanslutning | Material |
|---------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 173024 | POU PDG-D.S 25-10-12 PHARMA | Luft, CO, CO2, H2, He, N2, N2O, Ar, O2 | 25 bar | 10 bar | 12 Nm³/h | G 3/8 BSPP invändig gänga | G 3/8 BSPP invändig gänga | Rostfritt stål |

Tillval

| | Produkt | Lång beskrivning |
|--|---------|--|
| | 16558 | Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6MM Rostfri |
| | 16562 | Anslutning G3/8 BSPP M - CF 8MM Rostfri |
| | 16566 | Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/8" Rostfri |
| | 16567 | Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10MM Rostfri |
| | 16569 | Anslutning G3/8 BSPP M - CF 12MM Rostfri |
| | 172812 | KIT kåpa för PDG blå för N2O i en ask med 3 stycke |
| | 172813 | KIT kåpa för PDG mörkgrön för Ar i en ask med 3 st |
| | 172814 | KIT kåpa för PDG röd för Brännbar Gas i en ask med |

| | Produkt | Lång beskrivning |
|--|---------|--|
| | 172815 | KIT kåpa för PDG vit för O2 i en ask med 3 stycken |
| | 172816 | KIT kåpa för PDG grå för CO2 i en ask med 3 stycke |
| | 172817 | KIT kåpa för PDG brun för He i en ask med 3 stycke |
| | 172818 | KIT kåpa för PDG ljusgrön för Air i en ask med 3 |
| | 173312 | MONTERINGSPLATTA för 2 PDG rostfritt stål 304 L |
| | 173313 | MONTERINGSPLATTA för 3 PDG rostfritt stål 304 L |
| | 173314 | MONTERINGSPLATTA för 1 PDG rostfritt stål 304 L |