

HALVAUTOMATISKA CENTRALER ECOGAZ SA FLAMAL 50-4/3-20



- Kontinuerlig gastillförselsystem till rörledningar
- Anslutning av 2x1 eller 2x2 50 bar gasflaskor eller flaskpaket
- Lämplig för FLAMAL och CnHm
- Tillverkad av mässing

Skärning, industriell process

Användningsområden

Applikationer

propan, propen

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 50 bar

Utloppstryck 4 bar

Förinställt utloppstryck/service

1 a-steget 4 / 3 bar

Överströmningsventil 6.4 bar

Intern / extern läckhastighet $\leq 1 \times 10^{-6}$ mbarl / s helium, Drifttemperatur: -20 ° C till + 50 ° C.

* Flöde vid den maximala utloppstrycket (P2) garanteras tills ett inloppstryck lika med 2x P2 + 1 bar.

Material

Panell Halv-automatisk omkoppling:

Ram Rostfritt stål

Regulator Kägla i mässing HYTREL® belagd,
Kropp i mässing, 316L rostfritt
stål inloppsfilter, Membran i FPM

Ventilblock mässing säte, Kägla i mässing PA
6,6 belagd, Kropp i mässing

Manometer Hus i rostfritt stål Ø 50mm, Kop-
par legeringsmekanism

Överströmningsventil... mässing anslutningsbar, FPM

Hytrel® är ett registrerat varumärke för DuPont

INFO +


3.1 Certificate available on demand. Please contact Warehouse team before ordering.

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Vid användning av brännbara gaser skall alla spol- och överströmningsventiler ledas ut

Dimensioner

Längd (L) : 530 mm
Höjd (H) : 115 mm
Höjd (H1) : 1870 mm
Djup (D) : 120 mm
Nettovikt : 16.3 kg



Bruksanvisningar

OP 310 - ECOGAZ

Anslutning

Inloppsanslutning: 4 inloppsanslutningar + 4 andra som tillval Ø 16 x 1,336 SI invändig gänga
Utllopsanslutning: 1 utllopsanslutning + 2 anslutningar för spolgas G 3/8 BSPP inv.g
Anslutning till överströmningsventil: Utlopp: G 3/8 BSPP invändig gänga

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max. inloppstryck	Max. utloppstryck	Flöde	Inloppsanslutning	Utllopsanslutning	Material
178202	MAN ECOGAZ SA FLAMAL50-4/3-20 C3H8-C3H6	C3H8, C3H6	50 bar	4 bar	20 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
Not Found	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
Not Found	151865	Connection KIT for purges and relief valve for Man

	Produkt	Lång beskrivning
	152663	KIT Flerspråkigt Byte av flaskor eller flaskpaket
	155103	HAZARD PANEL FLAMABLE GASES

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
178202	15973	Manometer 0-70+100 Bar Ø 50mm horisontal M10x1
	16188	BLOCK VALVE PURGE for Change Overs and Gas Panels
	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	Packning PTFE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18553	Manometer 0-10+16 Bar Ø 50mm horisontal G1/4 Kr-mässing

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
178202	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
	151866	Connection KIT for purge and relief valve for Pane
	169937	TRYCKMÄTARE 0 +4 +6 Bar kromad mässing Ø 50 tillba
	175866	KIT SPARE REGULATOR kvar för Man CLSA1 200-10-50 (

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
178202	175867	KIT SPARE REGULATOR rätt för Man CLSA1 200-10-50 (
	175890	KIT SPARE REGULATOR kvar för Man ECOGAZ FLAMAL SA
	175891	KIT SPARE REGULATOR rätt för Man ECOGAZ FLAMAL SA