

FLÖDESMÄTARE DYNAVAL 50L/MIN



- Mekanisk flödesmätare - Lågt tryck
- Montering på regulator eller på rörledning
- Lämplig för industrigaser
- Tillverkad av lätt legering

industriell process

Användningsområden

DYNAVAL-användningspunkterna är utformade för alla tillämpningar som kräver en noggrann flödesjustering.

Applikationer

Industriella gaser

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 3.5 bar
Justerbart flöde till..... 0 bis 50 l/min
Maximalt flöde 50 l/min


Dimensioner

Längd (L) : 56 mm

Höjd (H) : 121 mm

Djup (D) : 61 mm

Nettovikt : 0.4 kg



Bruksanvisningar

OP 440 - Dynaval

Anslutning

Inloppsanslutning: 1 inloppsanslutning G 3/8 BSPP utvändig gänga

Utloppsanslutning: 1 utloppsanslutning M 12 x 125 utvändig gänga