

LEDNINGSREGULATORER

DACC.S 25-8-12 PHARMA



- Lågtrycksregulator - Enstegs reducering
- Montering på rörledning eller gascentral
- Lämplig för PHARGALIS gaser
- Tillverkad av rostfritt stål

Läkemedel

Användningsområden

DACC.S PHARMA-regulatorn ingår i ett sortiment av utrustning som är anpassad till läkemedelsindustrins krav och särskilt till hantering av gas från Phargalis.

Applikationer

PHARGALIS™ gaser

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 25 bar

Utloppstryck 0,5 till 8 bar

Nominellt flöde nitrogen 12 Nm³/h*

Intern / extern läckhastighet ≤ 3x10⁻⁷ mbarl / s helium, Drifttemperatur: -20 °C till + 50 °C.

* Nominellt nitrogenflöde vid 15 °C.

Material

Hus 316 rostfritt stål

Säte 316L rostfritt stål

Balanserad ventil i 316L rostfritt

Huvudventil stål FKM belagd

Dimensioner


Längd (L) : 62 mm

Höjd (H) : 125 mm

Djup (D) : 83 mm

Ø1 : 50 mm

Nettovikt : 0.5 kg



Bruksanvisningar

OP 250 - DACC.S

Anslutning

Inloppsanslutning: 1 inloppsanslutning G 3/8 BSPP invändig gänga

Utløppsanslutning: 1 utloppsanslutning G 3/8 BSPP invändig gänga

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max.	Max.	Flöde	Inloppsanslutning	Utløppsanslutning	Material
150289	REG DACC.S PHARMA 25-8-12	Rena gaser	25 bar	8 bar	12 Nm³/h	G 3/8 BSPP invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Rostfritt stål

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	16558	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6MM Rostfri
	16562	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 8MM Rostfri
	16566	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/8" Rostfri

	Produkt	Lång beskrivning
	16567	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10MM Rostfri
	16569	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 12MM Rostfri

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
150289	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	Packning PTFE (Kel-F®) 14,5x10x2