

REGULATOR PRIMEJET 200-10-30

Tillverkad i Europe



- Högtrycksregulator - Enstegs reducering
- Montering på 200 bar gasflaska
- Lämplig för industrigaser
- Tillverkad av mässing

Skärning, industriell process, Svetsning

Användningsområden

PRIMEJET-serien: Kraftfull precision när säkerheten krävs som mest

Inom krävande industrimiljöer finns inget utrymme för kompromisser. **PRIMEJET-serien** är utvecklad för proffs som kräver en kompromisslös kombination av rå styrka och fingertoppskänsla.

Applikationer

Argon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, Industriella gaser

Utformad för

industrigaser

Utom

Alla andra gaser

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C	200 bar
Utloppstryck	1 till 10 bar
Nominellt flöde nitrogen	30 m ³ /h*
Överströmningsventil	15 bar

Driftstemperatur: -20 ° C till + 60 ° C.

* Flöde vid den maximala utloppstrycket (P2) garanteras tills ett inloppstryck lika med 2x P2 + 1 bar.

Material

Hus	Mässing
Säte	PA 6.6
Membran	EPDM
Filter	sintrad brons
Manometer	Ø 63mm, Kopparlegering

Funktioner och Fördelar

Certifierad: enligt ISO 2503, vilket innebär att regulatorn uppfyller de strängaste internationella kraven för säkerhet och prestanda.

Konstruktion: Byggt för att tåla tuffa tag i verkstäder och på byggarbetsplatser utan att förlora sin noggrannhet.

Precision: Finjusterad mekanik som ger dig full kontroll över ditt gasflöde, vilket minimerar spill och optimerar slutresultatet.

INFO +


2.1 Declaration of Compliance finns tillgängligt på begäran. Vänligen kontakta kundtjänst eller Product Management före beställning.

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Måste använda lämplig personlig säkerhetsutrustning (handskar, svetsglasögon, förkläde).

Dimensioner

- Längd (L) : 190 mm
- Höjd (H) : 210 mm
- Djup (D) : 60 mm
- Ø1 : 63 mm
- Nettovikt : 1.9 kg




Bruksanvisningar

OP 110 - Primejet

Anslutning

- Inloppsanslutning: HP-cylindermontering enligt gasen
- Utløppsanslutning: G3/8" / G1/4" / M 16 female

Flödeskurva



Orderinformation

Utløppsanslutning G1/4" eller G3/8" LH, beroende på modell. Hullingsformad slangnippel för flexibla slangar diameter 6 till 8 mm som ska monteras.

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max.	Max.	Flöde	Inloppsanslutning	Inloppsanslutningsform	Utløppsanslutning	Material
204310	REG PRIMEJET O2 200-10-30 DIN6-G1/4	O2	200 Bar	10 Bar	30 m³/hour	DIN 477-1 Nr. 6	Nyckelgrepp, mässing	G 1/4" male	Mässing
204342	REG PRIMEJET H2 200-10-30 DIN1-G3/8LH	H2	200 bar	10 bar	30 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 1	Nyckelgrepp, mässing	G 3/8"	Mässing
204344	REG PRIMEJET NG 200-10-30 DIN10/RU3-G1/4	Ar, He, N2	200 bar	10 bar	30 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 10	Nyckelgrepp, mässing	G 1/4" male	Mässing
204345	REG PRIMEJET AIR 200-10-30 DIN13-G1/4	Luft	200 Bar	10 Bar	30 m³/hour	DIN 477-1 Nr. 13	Nyckelgrepp, mässing	G 1/4" male	Mässing
204353	REG PRIMEJETCO2 200-10-30 DIN-6/RU1-G1/4	Luft, CO2	200 bar	10 bar	30 Nm³/h	NEN RU1	Nyckelgrepp, mässing	G 1/4" male	Mässing

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	19207	LÄCKSPRAY "1000 BULLES"

	Produkt	Lång beskrivning
	163118	KIT Utloppsanslutning PRIMEJET 50 bar G1/4 - stumsvetsning 6mm BW

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
204342	17130	O-RING i EPDM R9 10,5x2,7 mm EP851 för inloppsanslutning mässing - typ C/B4 & E(NF)
204344	29053	Pakning inerta gaser PA 6.6 12x12x2
204345	29187	PACKNING 18X11,8X2 MM NYLON (Bag of 10)
204353	17203	FLAT SEAL in PTCFE 18x11,8x2 for inlet connection s.steel - DIN477-1/6/9/10 & NEN LU1