

FLEXIBLA SLANGAR

STAINLESS STEEL IXAL.S FLEXIBLE

CYLINDER L=1,3M

- Flexibel slang - Högt tryck
- Montering mellan gasflaska och manuell eller halvautomatisk central
- Lämplig för rena gaser
- Tillverkad av rostfritt stål

Laser, Laboratorier och Analys, industriell process

Användningsområden

Applikationer

Icke-korrosiva rena gaser upp till N60 inklusive Alphagaz™ 1 & 2

Specifikationer

Arbetstryck 200 bar
Nominell diameter..... 6 mm
Sprängtryck 1200 bar
Hydrauliskt testtryck..... 375 bar

Material

Rör..... 316L rostfritt stål, DN 6
Sleeve..... två skyddssflätor i rostfritt stål

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Fixera säkerhetsvajern i båda ändar.

Dimensioner

Längd (L) : 1300 mm

Ø1 : 6 mm

Bruksanvisningar

OP 1050 - Flexible hose

Anslutning

Inloppsanslutning: Inlopp: Högtrycks flaskanslutning enligt gassorten

Utloppsanslutning: Utlopp: M20x1,5 invändig gänga

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
212174	FLEX CYL IXAL.S 1,3M DIN 14-M20X1,5-W	Annan inert Mixt	DIN 477-1 Nr. 14	M20 x 1,5 invändig gänga	
212454	FLEX CYL IXAL.S 1,3M DIN 1-M20X1,5-W	Brandfarliga Mixt	DIN 477-1 Nr. 1	M20 x 1,5 invändig gänga	Rostfritt stål
212455	FLEX CYL IXAL.S 1,3M DIN 5-M20X1,5-W	Korr. gaser	DIN 477-1 Nr. 5	M20 x 1,5 invändig gänga	Rostfritt stål
212456	FLEX CYL IXAL.S 1,3M DIN6/RU1-M20X1,5-W	Brandfarliga Mixt	DIN 477-1 Nr. 6	M20 x 1,5 invändig gänga	Rostfritt stål
212458	FLEX CYL IXAL.S 1,3M DIN10/RU3-M20X1,5-W	inerta gaser	DIN 477-1 Nr. 10	M20 x 1,5 invändig gänga	Rostfritt stål
212457	FLEX CYL IXAL.S 1,3M DIN8-M20X1,5-W	Korr. gaser	DIN 477-1 Nr. 8	M20 x 1,5 invändig gänga	Rostfritt stål
212460	FLEX CYL IXAL.S 1,3M CGA 510-M20X1,5-W	C3H8	CGA 540	M20 x 1,5 invändig gänga	Rostfritt stål
213167	KIT FLEX CYL IXAL.S 1,3M DIN 5-W ECOGAZ	Korr. gaser	DIN 477-1 Nr. 5	M20 x 1,5 invändig gänga	Rostfritt stål