

# UTTAGSPOSTER BS-LM 50-1-2



- Lämplig för rena gaser
- Tillverkad i förkromad mässing

Laboratorier och Analys

## Användningsområden

BS.LM-regulatorerna är huvudsakligen avsedda att monteras på laboratoriebänkar.

### Applikationer

Rena gaser och blandningar

## Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C ..... 50 bar

Utloppstryck ..... 0.1 till 1 bar

Nominellt flöde nitrogen ..... 2 m<sup>3</sup>/h\*

Vakuumbehandling möjligt för tillfälliga renspolningar, Intern / extern läckhastighet  $\leq 3 \times 10^{-7}$  mbarl / s helium., Driftstemperatur: -20 °C till +50 °C.


\* Nominellt nitrogenflöde vid 15 °C.

## Säkerhetsvarning

⚠ Varning! vid användning av oxygen och oxiderande gaser, får arbetstrycket inte överstiga 25 bar.

# Dimensioner

Längd (L) : 80 mm  
 Höjd (H) : 105 mm  
 Djup (D) : 140 mm  
 Ø1 : 50 mm  
 Nettovikt : 1.15 kg



## Bruksanvisningar

OP 250 - BS-LM

## Anslutning

**Inloppsanslutning:** 2 inloppsanslutningar G 3/8 BSPP invändig gänga

**Utloppsanslutning:** 2 utloppsanslutningar G 3/8 BSPP invändig gänga

## Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max.	Max.	Flöde	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
118169	BS.LM 50-1-2	blandningar, Rena gaser				G 3/8 BSPP invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing
136931	POU BS-LM 50-1-2 G3/8 BSPP M - KIT N°2	blandningar, Rena gaser	50 bar	1 bar	2 Nm³/h	G 3/8 BSPP utvändig gänga	KIT N ° 2	Mässing
136933	POU BS-LM 50-1-2 G3/8 BSPP M	blandningar, Rena gaser	50 bar	1 bar	2 Nm³/h	G 3/8 BSPP utvändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing

## Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	16516	Anslutning G3/8 BSPP M NIP.F/Slang Ø4-6
	16521	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/8" Kr-Mässing
	16522	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6mm Kr-Mässing
	16523	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/4" Kr-Mässing
	16524	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10mm Kr-Mässing
	16526	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 8mm Kr-Mässing

	Produkt	Lång beskrivning
	16558	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6MM Rostfri
	16562	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 8MM Rostfri
	16566	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/8" Rostfri
	16567	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10MM Rostfri
	16569	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 12MM Rostfri
	19286	Slangnippelsats G 3/8 BSPP Male - slangnippel för slang Ø Int. 8 - 10mm - förkromad mässing

# Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
118169	16000	Manometer -1+1+1,5 Bar Ø50 Vertikal Anslutning M10x1
136931	16000	Manometer -1+1+1,5 Bar Ø50 Vertikal Anslutning M10x1
136933	16000	Manometer -1+1+1,5 Bar Ø50 Vertikal Anslutning M10x1