

# RACK IND WITH CHAIN



- Fixeringssystem för gasflaskor
- väggmonterad
- Tillverkad av lackerat stål

Svetsning, Skärning, Värmebehandling, industriell process

## Användningsområden

### Utformad för


L50 och M20 komprimerad gascylinder, B84 kondenserad gas cylinder

## Dimensioner

Längd (L) : 450 mm

Höjd (H) : 243 mm

Nettovikt : 1.27 kg



## Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Material
162192	FLASKHÅLLARE FÖR 1 FL MED KEDJA	Kolstål