

HP REGULATORER-FLÖDESMÄTARE DYNAREG 12L/MIN



- HP Regulator - mekanisk flödesmätare - Enstegs
- Montering på regulator eller rörledning
- Lämplig för industrigaser
- Tillverkad av lättmetall och förnicklad mässing

industriell process

Användningsområden

The DYNAREG regulators - flowmeters are used in all industrial applications requiring precise flow control.

Applikationer

Industriella gaser

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C200 bar

Nominellt flöde nitrogen 12 l/min

Drifttemperatur: -20 ° C till + 50 ° C.

Material

Hus Nickelpläterad mässing

Säte PEEK

Huvudventil Mässing

Flödesmätare Lättmetall visarskiva

Dimensioner

Längd (L) : 182 mm

Höjd (H) : 142 mm

Ø1 : 50 mm

Ø2 : 55 mm

Nettovikt : 1.3 kg

Anslutning

Inloppsanslutning: HP-cylindermontering enligt gasen

Utloppsanslutning: Utlopp: M 12 x 1 höger gänga