

# UTTAGSPOSTER

## MODULGAS FLO AR/CO2 15-3.5-30



Not Found

- Industriella uttagsposter med kulflödesmätare
- Stopp och justering av flödet
- Lämplig för Ar / CO2-blandningar
- Tillverkad av mässing

Svetsning, industriell process

### Användningsområden

MODULGAS-användningspunkterna är utformade för att monteras i slutet av ett distributionsnät för industrigas i verkstäder. De är särskilt utformade för svetsning (TIG, MIG, MAG).

#### Applikationer


Industri neutrala gaser, Industriella blandningar av argon och koldioxid

### Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C ..... 25 bar  
Förinställt utloppstryck ..... 3.5 bar  
Maximalt flöde ..... 30 l/min

## Dimensioner

**Längd (L)** : 95 mm  
**Höjd (H)** : 330 mm  
**Höjd (H1)** : 245 mm  
**Djup (D)** : 95 mm  
**Nettovikt** : 2.4 kg



## Bruksanvisningar

**OP 430 - Modulgas**

## Anslutning

**Inloppsanslutning:** Inlopp: G 3/8" invändig gänga

**Utloppsanslutning:** Utlopp: G 1/4" utvändig gänga RH