

UTTAGSPOSTER BS-LM 50-10-3.5



- Lämplig för rena gaser
- Tillverkad i förkromad mässing

Laboratorier och Analys

Användningsområden

BS.LM-regulatorerna är huvudsakligen avsedda att monteras på laboratoriebänkar.

Applikationer

rena gaser

Specifikationer


Maximalt inloppstryck vid 15°C 50 bar
Utloppstryck 1 till 10 bar
Nominellt flöde nitrogen 3.5 m³/h**

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! vid användning av oxygen och oxiderande gaser, får arbetstrycket inte överstiga 25 bar.

Dimensioner

Längd (L) : 80 mm
 Höjd (H) : 105 mm
 Djup (D) : 140 mm
 Ø1 : 50 mm
 Nettovikt : 1.15 kg



Bruksanvisningar

OP 250 - BS-LM

Anslutning

Inloppsanslutning: 2 inloppsanslutningar G 3/8 BSPP invändig gänga

Utloppsanslutning: 2 utloppsanslutningar G 3/8 BSPP invändig gänga

Produkter

| Produkt | Kort Beskrivning | Gas | Max. | Max. | Flöde | Inloppsanslutning | Utloppsanslutning | Material |
|---------|---|-------------------------|--------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 118168 | POU BS.LM 50-10-3,5 | blandningar, Rena gaser | 50 bar | 10 bar | 3,5 Nm³/h | G 3/8 BSPP invändig gänga | G 3/8 BSPP invändig gänga | Mässing |
| 136930 | POU BS-LM 50-10-3,5 G3/8 BSPP M-KIT N°2 | blandningar, Rena gaser | 50 bar | 10 bar | 3,5 Nm³/h | G 3/8 BSPP utvändig gänga | KIT N ° 2 | Mässing |
| 136932 | POU BS-LM 50-10-3,5 G3/8 BSPP M | blandningar, Rena gaser | 50 bar | 10 bar | 3,5 Nm³/h | G 3/8 BSPP utvändig gänga | G 3/8 BSPP invändig gänga | Mässing |

Tillval

| | Produkt | Lång beskrivning |
|---|---------|---|
|  | 16516 | Anslutning G3/8 BSPP M NIPF/Slang Ø4-6 |
|  | 16521 | Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/8" Kr-Mässing |
|  | 16522 | Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6mm Kr-Mässing |
|  | 16523 | Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/4" Kr-Mässing |
|  | 16524 | Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10mm Kr-Mässing |
|  | 16526 | Anslutning G3/8 BSPP M - CF 8mm Kr-Mässing |

| | Produkt | Lång beskrivning |
|---|---------|--|
|  | 16558 | Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6MM Rostfri |
|  | 16562 | Anslutning G3/8 BSPP M - CF 8MM Rostfri |
|  | 16566 | Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/8" Rostfri |
|  | 16567 | Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10MM Rostfri |
|  | 16569 | Anslutning G3/8 BSPP M - CF 12MM Rostfri |

| | Produkt | Lång beskrivning |
|--|---------|--|
| | 19286 | Slangnippelsats G 3/8 BSPP Male - slangnippel för slang Ø Int. 8 - 10mm - förkromad mässing |