

LEDNINGSREGULATORER

DCN800 C2H2 1.5-1.4-32



- Lågtrycksregulator - Enstegs reducering
- Montering på rörledning
- Lämplig för industrigas
- Tillverkad av förnicklad mässing

industriell process

Användningsområden

DCN100 regulatorerna används för sekundär tryckreglering av gas i rörledningar i produktionsanläggningar.

Applikationer

industriell acetylen

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 1.5 bar

Utlöppstryck 0,2 till 1,4 bar

Nominellt flöde nitrogen 32 Nm³/h*

Drifttemperatur: -20 °C till + 50 °C.

* Nominellt nitrogenflöde vid 15 °C.

Material

Hus Nickelpläterad mässing

Säte Mässing

Huvudventil Mässing EPDM belagd

Membran NBR

Filter Monel®

Mekanism i koppar legering, Ø

Manometer 50mm

Packning Aluminium, EPDM

Monel® är ett varumärke som tillhör Special Metals Corporation.

Dimensioner


Längd (L) : 94 mm

Höjd (H) : 218 mm

Djup (D) : 127 mm

Ø1 : 50 mm

Nettovikt : 2.5 kg



Bruksanvisningar

OP 212 - DCn800

Anslutning

Inloppsanslutning: 1 inloppsanslutning G 1" invändig gänga

Utløppsanslutning: 1 utloppsanslutning G 1" invändig gänga

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max.	Max.	Flöde	Inloppsanslutning	Utløppsanslutning	Material
18136	REG DCN800 C2H2 1,5-1,4-32	C2H2	1,5 bar	1,4 bar	32 Nm³/h	G 1 BSPP F	G 1 BSPP F	Mässing

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
18136	18542	Manometer 0-1,5+2,5 Bar Ø 50mm horisontal G1/4 C2H2