

# HP REGULATORER-FLÖDESMÄTARE DYNAREG 1.5L/MIN



- HP Regulator - mekanisk flödesmätare - Enstegs
- Montering på regulator eller rörledning
- Lämplig för industrigaser
- Tillverkad av lättmetall och förnicklad mässing

industriell process

## Användningsområden

### Applikationer

Industriella gaser

## Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C ..... 200 bar

Nominellt flöde nitrogen ..... 1.5 l/min

Drifttemperatur: -20 ° C till + 50 ° C.

## Material

Hus ..... Nickelpläterad mässing

Säte ..... PEEK

Huvudventil ..... Mässing

Flödesmätare ..... Lättmetall visarskiva

# Dimensioner

**Längd (L)** : 182 mm

**Höjd (H)** : 142 mm

**Djup (D)** : 80 mm

**Ø1** : 50 mm

**Ø2** : 55 mm

**Nettovikt** : 1.3 kg

# Anslutning

**Inloppsanslutning:** HP-cylindermontering enligt gasen

**Utloppsanslutning:** Utlopp: M 12 x 1 höger gänga