

UTTAGSPOSTER

PDG-A 1,5-1-0,5



- Kompakt vägg uttagsposter
- Flödesstopp och arbetstryckjustering
- Lämplig för ren acetylen
- Tillverkad av anodiserad aluminium

Laboratorier och Analys

Användningsområden

Uttagspost PDG-A används för tillförsel av ren acetylen till analysatorer i laboratorier. De rekommenderas särskilt för leverans av atomabsorptionsspektrometri

Applikationer

ren acetylen

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 1.5 bar

Utloppstryck 0,1 till 1 bar

Nominellt flöde nitrogen 0.5 m³/h*

Intern / extern läckhastighet $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbarl / s helium, Drifttemperatur: -30 ° C till + 50 ° C.


* Nominellt nitrogenflöde vid 15 ° C.

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Vid användning av acetylen, skall sprängbleck användas för att säkra installationen.

Dimensioner

Längd (L) : 45 mm
Höjd (H) : 145 mm
Djup (D) : 108 mm
Ø1 : 40 mm
Nettovikt : 0.85 kg



Bruksanvisningar

OP 450 - PDG

Anslutning

Inloppsanslutning: G 3/8 BSPP invändig gänga uppifrån eller bakifrån (bulkhead anslutning)


Utloppsanslutning: G 3/8 BSPP invändig gänga från botten eller bakifrån (bulkhead anslutning)

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max. inloppstryck	Max. utloppstryck	Flöde	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
168699	POU PDG-A 1,5-1-0,5 IN/UT G3/8 BSPP F	C2H2	1.5 bar	0.1 - 1 bar	0,5 Nm³/h	G 3/8 BSPP invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Aluminium

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	16516	Anslutning G3/8 BSPP M NIPF/Slang Ø4-6
	16558	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6MM Rostfri
	16562	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 8MM Rostfri
	16566	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/8" Rostfri
	16567	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10MM Rostfri

	Produkt	Lång beskrivning
	16569	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 12MM Rostfri
	19286	Slangnippelsats G 3/8 BSPP Male - slangnippel för slang Ø Int. 8 - 10mm - förkromad mässing
	173312	MONTERINGSPLATTA för 2 PDG rostfritt stål 304 L
	173313	MONTERINGSPLATTA för 3 PDG rostfritt stål 304 L
	173314	MONTERINGSPLATTA för 1 PDG rostfritt stål 304 L

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
168699	17141	Packning PTCFE (Kel-F®) 14,5x10x2
	167800	Packningssats PA 6.6 För manometer M10X1