


REGULATOR PRIMEJET C2H2 25-1.5-5



- Regulator - Enstegs reducering
- Montering på gasflaska
- Lämplig för industriell acetylen
- Tillverkad av mässing

Svetsning, Skärning

Användningsområden

PRIMEJET-regulatorerna används för svetsning, skärning och för att skapa atmosfärer inom olika områden inom industrin.

Applikationer
industriell acetylen

Utformad för
Acetylen

Utom
Alla andra gaser

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 25 bar
Utloppstryck 0,1 till 1,5 bar
Nominellt flöde nitrogen 5 m³/h*
Överströmningsventil 1.5 bar

Driftstemperatur: -20 ° C till + 60 ° C.

* Flöde vid den maximala utloppstrycket (P2) garanteras tills ett inloppstryck lika med 2x P2 + 1 bar.

Material

Hus Mässing
Säte CR
Membran EPDM
Filter sintrad brons
Manometer Ø 63mm, Kopparlegering

Funktioner och Fördelar

EN ISO 2503 certifierad

Säkerhetsvarning

☑ Varning! Måste använda lämplig personlig säkerhetsutrustning (handskar, svetsglasögon, förkläde).

Dimensioner


Längd (L) : 290 mm

Höjd (H) : 210 mm

Djup (D) : 60 mm

Ø1 : 63 mm

Nettovikt : 1.9 kg



Bruksanvisningar


OP 110 - Primejet

Anslutning

Inloppsanslutning: HP-cylindermontering enligt gasen

Utloppsanslutning: Utlopp: G 3/8" eller M 16 invändig gänga LH

Flödeskurva



Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max.	Max.	Flöde	Inloppsanslutning	Inloppsanslutningsform	Utloppsanslutning
204311	REG PRIMEJET A 25-1,5-5 TYPE H(NS)G3/8LH	C2H2	25 Bar	1,5 Bar	5 l/min	Typ H (NS)	Nyckelgrepp, mässing	G 3/8 BSPP LH M

Tillval

Produkt	Lång beskrivning
163118	KIT Utloppsanslutning PRIMEJET 50 bar G1/4 - stumsvetsning 6mm BW