

GASCENTRALER

ML-A 25-1.5-1



- Gastillförselsystem till rörledningar
- Anslutning av 1x1 eller 1x2 gasflaskor eller flaskpaket
- Lämplig för ren acetylen
- Tillverkad i förkromad mässing

Laboratorier och Analys

Användningsområden

ML-A-gaspanelen är avsedd för analysatorer av typen "Atomique Absorption".

Applikationer
ren acetylen

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 25 bar

Utloppstryck 1,5 bar

Nominellt flöde nitrogen 1 Nm³/h*

Överströmningsventil 2 bar

Intern / extern läckhastighet ≤ 1x10⁻⁶ mbarl / s helium, Driftstemperatur: -20 ° C till + 50 ° C.

* Flöde vid den maximala utloppstrycket (P2) garanteras tills ett inloppstryck lika med 2x P2 + 1 bar.

Material

Panell	Expansionpanel:
Ram	Rostfritt stål
	Kropp i förkromad mässing, Membran i 304 rostfritt stål, mässing säte, Kägla i mässing EPDM
Regulator	belagd
	Kropp i förkromad mässing, mässing säte, Kägla i mässing PA
Ventilblock	6,6 belagd
Överströmningsventil...	mässing anslutningsbar

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Vid användning av acetylen, skall sprängbleck användas för att säkra installationen.

Dimensioner

Längd (L) : 200 mm

Höjd (H) : 170 mm

Djup (D) : 115 mm

Nettovikt : 3.1 kg



Bruksanvisningar

OP 360

Anslutning

Inloppsanslutning: 2 inloppsanslutningar + 2 andra som tillval \varnothing 16 x 1,336 SI invändig gänga

Utloppsanslutning: 1 utloppsanslutning + 1 anslutningar för spolgas G 3/8 BSPP inv.g



Anslutning till överströmningsventil: 6mm klämringsskoppling i förkromad mässing

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max. inloppstryck	Max. utloppstryck	Flöde	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
15405	PAN ML-A 25-1,5-1	C2H2	25 bar	1.5 bar	1 Nm ³ /h	\varnothing 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Förkromad mässing

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	16558	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6MM Rostfri
	19329	Blind Plug for orifice \varnothing 16x1,336 SI Brass
	19555	
	152663	KIT Flerspråkigt Byte av flaskor eller flaskpaket

	Produkt	Lång beskrivning
	155103	HAZARD PANEL FLAMMABLE GASES
	155770	KIT CALIBRETED ORIFICE \varnothing 1,5 PTFCE - C2H2 CLSA & M
	164713	SPRÄNGBLECK DIAPHRAL C2H2
	172798	BAKSLAGSSKYDD 85-10 FG Inlopp G 3/ 8 RH M - Utlopp

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
15405	15888	REG. SP GAS PANEL ML-A
	15996	PRESSURE GAUGE (-1) - 2,5 Bar \varnothing 50mm Lateral Entr

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
15405	16007	P GAUGE 0-40 BAR BACK ENTRY M10X1
	16184	BLOCK VALVE PURGE for Change Overs and Gas Panels

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
15405	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	Packning PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18553	Manometer 0-10+16 Bar Ø 50mm horisontal G1/4 Kr-mässing
	18881	ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL ECOGAZ Kalibrerad 15 Bar för
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19403	BLOC VALVE PURGE for Change Overs and Panels ECOGA
	155770	KIT CALIBRETED ORIFICE Ø 1,5 PTFCE - C2H2 CLSA & M
	164713	SPRÄNGBLECK DIAPHRAL C2H2
	172798	BAKSLAGSSKYDD 85-10 FG Inlopp G 3/ 8 RH M - Utlopp
	175880	KIT SPARE REGULATOR kvar för Man ECOGAZ 200-8/5-50
	175881	KIT SPARE REGULATOR rätt för Man ECOGAZ 200-8/5-50