

LEDNINGSREGULATORER

DACC.S 25-10-50



- Lågtrycksregulator - Enstegs reducering
- Montering på rörledning eller gascentral
- Lämplig för rena gaser
- Tillverkad av rostfritt stål

Laboratorier och Analys

Användningsområden

DACC.S-regulatorerna är konstruerade för tillämpningar som kräver ett andra steg med höga flöden.

Applikationer

Icke-korrosiva rena gaser upp till N60 inklusive Alphagaz™ 1 & 2, Icke-korrosiva blandningar med koncentration större än 1 ppm

Utom

dikväveoxid

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 25 bar

Utloppstryck 0,7 till 10 bar

Nominellt flöde nitrogen 50 Nm³/h*

Vakuumbehandling möjligt för tillfälliga renspolningar, Intern / extern läckhastighet ≤ 3x10⁻⁷ mbarl / s helium, Drifttemperatur: -20 ° C till + 50 ° C.

* Nominellt nitrogenflöde vid 15 ° C.

Material

Hus 316 rostfritt stål

Säte 316L rostfritt stål

Balanserad ventil i 316L rostfritt

Huvudventil stål FKM belagd


Membran hastelloy C®

Manometer Mekanism i rostfritt stål, Ø 50mm

Packning PCTFE, FKM

Dimensioner

Längd (L) : 62 mm
 Höjd (H) : 125 mm
 Djup (D) : 125 mm
 Ø1 : 50 mm
 Nettovikt : 1.3 kg



Bruksanvisningar


OP 250 - DACC.S

Anslutning

Inloppsanslutning: 1 inloppsanslutning G 3/8 BSPP invändig gänga

Utloppsanslutning: 1 utloppsanslutning G 3/8 BSPP invändig gänga

Flödeskurva





Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max.	Max.	Flöde	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
15871	REG DACC.S 25-10-50	blandningar	25 bar	10 bar	50 Nm³/h	G 3/8 BSPP invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Rostfritt stål
87841	REG DACC.S 25-10-50 CF 6MM - CF 6MM	blandningar	25 bar	10 bar	50 Nm³/h	CF 6mm	CF 6mm	Rostfritt stål
15872	REG DACC.S 25-10-50 CF 10MM - CF 10MM	blandningar	25 bar	10 bar	50 Nm³/h	CF 10mm	G 3/8 BSPP invändig gänga	Rostfritt stål
87826	REG DACC.S 25-10-50 G3/8 AL M - CF 10MM	blandningar	25 bar	10 bar	50 Nm³/h	G 3/8 BSPP utvändig gänga	CF 10mm	Rostfritt stål
87829	REG DACC.S 25-10-50 G3/8 AL M	blandningar	25 bar	10 bar	50 Nm³/h	G 3/8 BSPP utvändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Rostfritt stål

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	16558	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6MM Rostfri
	16562	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 8MM Rostfri

	Produkt	Lång beskrivning
	16566	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/8" Rostfri
	16567	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10MM Rostfri

	Produkt	Lång beskrivning
	16569	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 12MM Rostfri

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
15871	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	Packning PTFE (Kel-F®) 14,5x10x2
87841	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	Packning PTFE (Kel-F®) 14,5x10x2
15872	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	Packning PTFE (Kel-F®) 14,5x10x2
87826	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	Packning PTFE (Kel-F®) 14,5x10x2
87829	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	Packning PTFE (Kel-F®) 14,5x10x2