

HALVAUTOMATISKA CENTRALER ECOGAZ SA 200-50/40-160 + M2DCN



Not Found

- Kontinuerlig gastillförselsystem till rörledningar
- Anslutning av 2x1 eller 2x2 200 bar gasflaskor eller flaskpaket
- Lämplig för industrigaser
- Tillverkad av mässing

Laser, industriell process

Användningsområden

ECOGAZ SA-växlingssystem används i industriella verkstäder.

Applikationer

Industriella gaser

Utom

Kolväten

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C 200 bar

Utloppstryck 50 bar

Förinställt utloppstryck/service

1 a-steget 50 / 40 bar

Nominellt flöde nitrogen 160 Nm³/h*

Överströmningsventil 80 bar

Intern / extern läckhastighet ≤ 10⁻⁸ mbarl / s., Drifttemperatur: -20 ° C till + 50 ° C.

* Flöde vid den maximala utloppstrycket (P2) garanteras tills ett inloppstryck lika med 2x P2 + 1 bar.

Material

Panell Expansionspanel för omkoppling:

Ram Rostfritt stål

Regulator 304L rostfritt stålkula, Kropp i mässing, Mässingskolv, PA 6,6 säte

Överströmningsventil... mässing anslutningsbar


Packning AGS Pb, DelrinTM, EPDM, PA 6.6

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Vid användning av brännbara gaser skall alla spol- och överströmningsventiler ledas ut

Dimensioner

Längd (L) : 530 mm
Höjd (H) : 170 mm
Höjd (H1) : 1870 mm
Djup (D) : 120 mm



Bruksanvisningar

OP 310 - ECOGAZ

Anslutning

Inloppsanslutning: 4 inloppsanslutningar + 4 andra som tillval Ø 16 x 1,336 SI invändig gänga
Utloppsanslutning: 1 utloppsanslutning + 2 anslutningar för spolgas G 3/8 BSPP inv.g
Anslutning till överströmningsventil: Utlopp: G 3/8 BSPP invändig gänga

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max. inloppstryck	Max. utloppstryck	Flöde	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
155100	MAN ECOGAZ SA 200-50/40-160 + M IG	Luft, CO2, N2, Ar	200 bar	50 bar	160 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing
155098	MAN ECOGAZ SA 200-50/40-160 + M H2	H2	200 bar	50 bar	160 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing
155099	MAN ECOGAZ SA 200-50/40-160 + M He	He	200 bar	50 bar	160 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing
155097	MAN ECOGAZ SA 200-50/40-160 + M O2-N2O	N2O, O2	200 bar	50 bar	160 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	19331	FITTING AF + FILTER ECOGAZ M20x1,5
	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
	151865	Connection KIT for purges and relief valve for Man
	152663	KIT Flerspråkigt Byte av flaskor eller flaskpaket
	153687	HAZARD Multilingual Panel O2-N2O

	Produkt	Lång beskrivning
	153689	HAZARD PANEL NEUTRAL GASES
	155103	HAZARD PANEL FLAMABLE GASES
	155758	KIT CALIBRETED ORIFICE Ø 2,8 PA 6.6 - N2 ECOGAZ 50

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
155100	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
155098	15970	Manometer 0+200+315 bar Ø 50 mm horisontal M10x1 Kr-mässing
	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	Packning PTCFE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18546	TRYCKMÄNGARE 0 -100 Bar Ø 50mm Bakre inlopp G1/4 för omställningsventiler ECOGAZ (Sauf C2H2) Stomme av stål.
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19403	BLOC VALVE PURGE for Change Overs and Panels ECOGA
	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
	151862	FLAT SEAL in PA 6.6 for GAUGE Inlet G1/4
	175874	ÖVERSTRÖMNINGSVENSILEN ECOGAZ kropp Mässing / EPDM
	175886	KIT SPARE REGULATOR kvar för Man ECOGAZ SA 200-50/
	175887	KIT SPARE REGULATOR rätt för Man ECOGAZ SA 200-50/
155099	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
155097	15970	Manometer 0+200+315 bar Ø 50 mm horisontal M10x1 Kr-mässing
	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	Packning PTCFE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18546	TRYCKMÄNGARE 0 -100 Bar Ø 50mm Bakre inlopp G1/4 för omställningsventiler ECOGAZ (Sauf C2H2) Stomme av stål.
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19403	BLOC VALVE PURGE for Change Overs and Panels ECOGA
	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
	151862	FLAT SEAL in PA 6.6 for GAUGE Inlet G1/4
	175874	ÖVERSTRÖMNINGSVENSILEN ECOGAZ kropp Mässing / EPDM
	175886	KIT SPARE REGULATOR kvar för Man ECOGAZ SA 200-50/
	175887	KIT SPARE REGULATOR rätt för Man ECOGAZ SA 200-50/