

LÄCKSÖKARE 1000 BULLES



- läckagedetektor
- Läckagetest för anslutningar
- Högsta känslighet: Till och med de minsta mikroläckorna upptäcks säkert tack vare tydlig bubbelbildning

Skärning, industriell process, Svetsning, Laboratorier och Analys

Användningsområden

Hög känslighet: Detekterar även de minsta läckorna under lågt tryck. Ej brandfarligt. Skonsamt mot huden och biologiskt nedbrytbart.

Utformad för detektering av gas

brännbara gaser, Icke korrosiva gaser, Oxiderande gaser

Funktioner och Fördelar

Hög känslighet: Detekterar även de minsta läckorna under lågt tryck. Ej brandfarligt. Skonsamt mot huden och biologiskt nedbrytbart.

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Tryckbehållare: kan spricka om den värms upp.

Dimensioner

Nettovikt : 0.9 kg

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning
19207	LÄCKSPRAY "1000 BULLES"