

LEDNINGSREGULATORER

DHP-L 200-50-10



- Lämplig för rena gaser och gasblandningar, icke korrosiva
- Tillverkad i förkromad mässing

Laboratorier och Analys, industriell process

Användningsområden

DHP-regulatorerna är avsedda för tillämpningar som kräver höga tryck och höga flöden i laboratorier och produktionsanläggningar. De används för att sätta tryck på installationer, testa täthet...

Applikationer

Icke-korrosiva rena gaser upp till N60 inklusive Alphagaz™ 1 & 2, Icke-korrosiva blandningar med koncentration större än 1 ppm

Utom

Kvävedioxid, Koldioxid, brännbara gaser

Specifikationer


Maximalt inloppstryck vid 15°C200 bar
Utloppstryck5 till 50 bar
Nominellt flöde nitrogen10 Nm³/h*

Material

Hus Förokromad mässing

Dimensioner

Nettovikt : 1.8 kg



Bruksanvisningar

OP 250 - DHP-L

Anslutning

Inloppsanslutning: 1 inloppsanslutning $\varnothing 16 \times 1,336$ SI invändig gänga

Utloppsanslutning: 2 utloppsanslutningar G 3/8 BSPP invändig gänga

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
15641	REG DHP 200-50-10	blandningar	$\varnothing 16 \times 1,336$ SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	16472	CONNECTOR SS $\varnothing 16 \times 1,336$ SI M - CF 6MM SS
	16474	CONNECTOR SS $\varnothing 16 \times 1,336$ SI M - CF 10MM SS
	16516	Anslutning G3/8 BSPP M NIPF/Slang $\varnothing 4-6$
	16521	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/8" Kr-Mässing
	16522	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6mm Kr-Mässing
	16523	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/4" Kr-Mässing
	16524	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10mm Kr-Mässing
	16526	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 8mm Kr-Mässing

	Produkt	Lång beskrivning
	16532	Kit n°2 : CF 6mm + CF 1/8" + Barbed hose 6mm
	16558	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 6MM Rostfri
	16562	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 8MM Rostfri
	16566	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 1/8" Rostfri
	16567	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 10MM Rostfri
	16569	Anslutning G3/8 BSPP M - CF 12MM Rostfri
	19286	Slangnipplesats G 3/8 BSPP Male - slangnippel för slang \varnothing Int. 8 - 10mm - förkromad mässing

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
15641	15969	Tryckmätare 0- 200/315 Bar Ø 50mm Vertikal ingång M10x1 Mässing-Cr - Stomme av stål
	16005	Manometer 0-70+100 Bar Ø 50mm - vertikal M10x1 Kr-mässing
	16218	Säkerhetsventil Mässing 62 bar
	17130	O-RING EPDM 10,5x2,7 R9 EP851
	17141	Packning PTFE (Kel-F®) 14,5x10x2