

HALVAUTOMATISKA CENTRALER ECOGAZ ISO SA C2H2 25-1-10



- Kontinuerlig gastillförselsystem till rörledningar
- Anslutning av 2x1 eller 2x2 gasflaskor eller flaskpaket
- Lämplig för acetylen
- Tillverkad av mässing

Svetsning, Skärning, Värmebehandling, industriell process

Användningsområden

ECOGAZ ISO SA C2H2-omställare används i verkstäder för industriell produktion och utbildningscentra.

Applikationer
industriell acetylen

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C	25 bar
Utloppstryck	1.5 bar
Förinställt utloppstryck/service 1a-steget.....	1.5 / 1.1 bar
Överströmningsventil.....	2.4 bar


Drifttemperatur: -20 ° C till + 60 ° C.

Material

Panell	Expansionspanel för omkoppling:
Ram.....	Rostfritt stål
	Kropp i mässing, Membran i EPDM, Rostfritt stålfjäder,
Regulator	mässing säte
	Rostfritt stål säte, Kropp i
Ventilblock.....	mässing
Manometer	Koppar legeringsmekanism
Överströmningsventil...	mässing anslutningsbar
Packning	EPDM, PA 6.6

Dimensioner

Längd (L) : 520 mm
 Höjd (H) : 550 mm
 Höjd (H1) : 632 mm
 Djup (D) : 114 mm
 Ø1 : 50 mm
 Nettovikt : 16.1 kg



Bruksanvisningar

OP 310 - ECOGAZ




Anslutning



Inloppsanslutning: 4 inloppsanslutningar + 4 andra som tillval Ø 16 x 1,336 SI invändig gänga
Utloppsanslutning: 1 utloppsanslutning G 3/8 BSPP invändig gänga

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max. inloppstryck	Max. utloppstryck	Flöde	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
183527	MAN ECOGAZ ISO SA C2H2 25-1,5-10	C2H2	25 bar	1.5 bar	10 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19555	
	152663	KIT Flerspråkigt Byte av flaskor eller flaskpaket
	155103	HAZARD PANEL FLAMABLE GASES

	Produkt	Lång beskrivning
	164713	SPRÅNGBLECK DIAPHRAL C2H2
	183529	KIT FLÖDESBEGRÄNSARE ECOGAZ ISO C2H2 mässing EPDM
	183548	KIT FÖRLÄNGNINGSRAMP ECOGAZ ISO C2H2 vänster / höger

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
183527	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	172798	BAKSLAGSSKYDD 85-10 FG Inlopp G 3/ 8 RH M - Utlopp
	183528	ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL SV10/C 2,4B ECOGAZ ISO C2H2 mässing G3/8

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
183527	183531	KIT TRYCKREGULATOR för ECOGAZ ISO SA C2H2 packning
	183543	KIT COLLECTOR vänster ECOGAZ ISO SA C2H2 mässing i
	183544	KIT COLLECTOR höger ECOGAZ ISO SA P C2H2 mässing m

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
183527	183545	KIT MANOMETER HT 40 B ECOGAZ ISO C2H2 diameter 50
	183546	KIT MANOMETER LT 2,5 B ECOGAZ ISO C2H2 diameter 50