


Dimensioner

Längd (L) : 135 mm
 Längd (L1) : 205 mm
 Höjd (H) : 115 mm
 Höjd (H1) : 170 mm
 Djup (D) : 330 mm
 Nettovikt : 6.2 kg



Bruksanvisningar

OP 310 - ECOGAZ

Anslutning

Inloppsanslutning: 2 inloppsanslutningar + 2 andra som tillval Ø 16 x 1,336 SI invändig gänga

Utloppsanslutning: 1 utloppsanslutning + 1 anslutningar för spolgas G 3/8 BSPP inv.g

Anslutning till överströmningsventil: Utlopp: G 3/8 BSPP invändig gänga

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max. inloppstryck	Max. utloppstryck	Flöde	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
155202	ECOGAZ P 200-50-180 O2-N2O	N2O, O2	200 bar	50 bar	180 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing
155203	ECOGAZ P 200-50-180 H2	H2	200 bar	50 bar	180 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing
178206	PAN ECOGAZ P 200-50-180 NG-AIR-CO2	Luft, N2, ädelgaser	200 bar	50 bar	180 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	19331	FITTING AF + FILTER ECOGAZ M20x1,5
	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
	151866	Connection KIT for purge and relief valve for Pane
	152663	KIT Flerspråkigt Byte av flaskor eller flaskpaket
	153687	HAZARD Multilingual Panel O2-N2O
	153689	HAZARD PANEL NEUTRAL GASES

	Produkt	Lång beskrivning
	155103	HAZARD PANEL FLAMMABLE GASES

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
155202	15970	Manometer 0+200+315 bar Ø 50 mm horisontal M10x1 Kr-mässing
	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	Packning PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18547	Manometer 0-100 bar Ø50 vertikal anslutning G1/4"
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19403	BLOC VALVE PURGE for Change Overs and Panels ECOGA
	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
	151862	FLAT SEAL in PA 6.6 for GAUGE Inlet G1/4
	167800	Packningssats PA 6.6 För manometer M10X1
	175874	ÖVERSTRÖMNINGSVENSILEN ECOGAZ kropp Mässing / EPDM
155203	15970	Manometer 0+200+315 bar Ø 50 mm horisontal M10x1 Kr-mässing
	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	Packning PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18547	Manometer 0-100 bar Ø50 vertikal anslutning G1/4"
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19403	BLOC VALVE PURGE for Change Overs and Panels ECOGA
	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
	151862	FLAT SEAL in PA 6.6 for GAUGE Inlet G1/4
	151866	Connection KIT for purge and relief valve for Pane
	167800	Packningssats PA 6.6 För manometer M10X1
175874	ÖVERSTRÖMNINGSVENSILEN ECOGAZ kropp Mässing / EPDM	
178206	15970	Manometer 0+200+315 bar Ø 50 mm horisontal M10x1 Kr-mässing
	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	Packning PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18547	Manometer 0-100 bar Ø50 vertikal anslutning G1/4"
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19403	BLOC VALVE PURGE for Change Overs and Panels ECOGA
	64595	KIT FITTINGS ECOGAZ/M2D G3/8 BSP-G1/2BST
	151862	FLAT SEAL in PA 6.6 for GAUGE Inlet G1/4
	167800	Packningssats PA 6.6 För manometer M10X1

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
178206	175874	ÖVERSTRÖMNINGSVENSILEN ECOGAZ kropp Mässing / EPDM