


# ÖVERVAKNINGSSYSTEM ALCA 6



- Lämplig för industrigas
- Plasthölje med klart lock

Laser, Svetsning, Skärning, industriell process

## Användningsområden

ALCa signal box are designed for monitoring of pressure, weight and levels through digital display. Using suitable transmitters with an electrical output signal of 4-20 mA, the contents of compressed gas containers are monitored and the current pressure is displayed at the same time

### Applikationer

Industriella gaser

### Utformad för

Air Liquide System för gasdistribution

### Utom

Oxiderande och brandfarliga gasblandningar är undantagna

## Specifikationer

Supply voltage: ..... 230VAC +/-10%  
Measuring signal: ..... 4-20 mA (precision:  
0.5% PE)  
Sensor supply: ..... 24 VDC (20.1 mA  
max.)

Skyddsklass IP 65., Drifttemperatur: 0 ° C till + 50 ° C.

## INFO +

- Easy to program - Plug in play ready to use - 1.5m power supply cable included - Sticker set to identify used molecules

## Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Används inte i Ex-områden!

## Funktioner och Fördelar

- Continuous indication of the level.
- The Hardware unit have a internal alarm signal for identification of the amount of gas but also the ability to connect an external alarm unit for greater supervision.

# Dimensioner

Längd (L) : 310 mm

Höjd (H) : 252 mm


Djup (D) : 148 mm

Nettovikt : 1.6 kg

## Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Material
215024	ALCa 6 channel	inerta gaser, O2	ABS / polykarbonat
216890	ALCa 6 channel + warning light	inerta gaser, O2	

## Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	16407	FITTING ELBOW G1/4 BSPP F- Ø16X1,336M

	Produkt	Lång beskrivning
	169933	Tryckgivare 400 bar_4#20mA - Ingång M12 - Utgång G1/4

## Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
215024	215235	Housing box ALCa 6 channel
216890	215235	Housing box ALCa 6 channel