


HALVAUTOMATISKA CENTRALER CLSA-A 25-1,5-1



- Kontinuerlig gastillförselsystem till rörledningar
- Lämplig för ren acetylen
- Tillverkad i förkromad mässing

Laboratorier och Analys

Användningsområden

Omställningssystemen är avsedda för kontinuerlig gasanvändning av analysatorer och för skapande av atmosfärer i laboratorier och industrier.

Applikationer

ren acetylen

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C	25 bar
Utloppstryck	1.5 bar
Förinställt utloppstryck/service	
1a-steget.....	1.5 / 1.1 bar
Nominellt flöde nitrogen	1 Nm ³ /h*
Överströmningsventil.....	2 bar

Material

Panell	Halv-automatisk omkoppling:
Ram.....	Rostfritt stål
	Kägla i mässing HYTREL® belagd, Kropp i förkromad mässing, Mem- bran i EPDM, mässing säte
Regulator	Kropp i förkromad mässing, mässing säte, Kägla i mässing PA
Ventilblock.....	6,6 belagd
	Hus i rostfritt stål Ø 50mm, Kop- par legeringsmekanism
Manometer	
Överströmningsventil...	mässing anslutningsbar

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Vid användning av acetylen, skall sprängbleck användas för att säkra installationen.


Dimensioner

Längd (L) : 530 mm

Höjd (H) : 170 mm

Djup (D) : 125 mm

Nettovikt : 13 kg



Bruksanvisningar

OP 360

Anslutning

Inloppsanslutning: 4 inloppsanslutningar + 4 andra som tillval Ø 16 x 1,336 SI invändig gänga


Utloppsanslutning: 1 utloppsanslutning + 2 anslutningar för spolgas G 3/8 BSPP inv.g

Anslutning till överströmningsventil: 6 mm klämringsskoppling i rostfritt stål

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max. inloppstryck	Max. utloppstryck	Flöde	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
15264	MAN CLSA-A 25-1,5-1	C2H2	25 bar	1.5 bar	1 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI invändig gänga	G 3/8 BSPP invändig gänga	Förkromad mässing

Tillval

Produkt	Lång beskrivning
19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
19555	
152663	KIT Flerspråkigt Byte av flaskor eller flaskpaket

Produkt	Lång beskrivning
155103	HAZARD PANEL FLAMMABLE GASES
155770	KIT CALIBRETED ORIFICE Ø 1,5 PTFCE - C2H2 CLSA & M

Reservdelar

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
15264	15880	REG. SP CLSA-A
	15996	PRESSURE GAUGE (-1) - 2,5 Bar Ø 50mm Lateral Entr
	16007	P GAUGE 0-40 BAR BACK ENTRY M10X1
	16184	BLOCK VALVE PURGE for Change Overs and Gas Panels

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
15264	17129	O-RING in EPDM R6 7,2x1,9 mm EP851 (set of 10)
	17141	Packning PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18552	Manometer 0-25 bar Ø50 vertikal anslutning. G1/4
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass

Produkt	SP Number	Lång beskrivning
15264	155770	KIT CALIBRETED ORIFICE Ø 1,5 PTFCE - C2H2 CLSA & M
	164713	SPRÅNGBLECK DIAPHRAL C2H2
	172798	BAKSLAGSSKYDD 85-10 FG Inlopp G 3/ 8 RH M - Utlopp
	175888	KIT SPARE REGULATOR för Panel ECOGAZ BA 200-15-110