

UTTAGSPOSTER MODULGAS N2 15-10-30



- Industriella Uttagsposter
- Stopp och justering av flödet
- Lämplig för nitrogen
- Tillverkad av mässing

Svetsning, industriell process

Användningsområden

MODULGAS-användningspunkterna är avsedda att monteras i slutet av ett industriellt gasdistributionsnät i verkstäder. De används också för att täcka in gas i svetsverkstäder.

Applikationer

Industri neutrala gaser

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C25 bar

Nominellt flöde nitrogen15 m³/h*

Dimensioner

Längd (L) : 95 mm
Höjd (H) : 330 mm
Höjd (H1) : 245 mm
Djup (D) : 95 mm
Nettovikt : 2.4 kg

Bruksanvisningar

OP 430 - Modulgas

Anslutning

Inloppsanslutning: Inlopp: G 3/8" invändig gänga

Utloppsanslutning: Utlopp: G 3/8" utvändig gänga RH

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max. inloppstryck	Max. utloppstryck	Flöde	Inloppsanslutning	Utloppsanslutning	Material
45560	POU MODULGAS N2 15-10-30	N2	15 bar	10 bar	30 Nm ³ /h	G 3/8 BSPP invändig gänga	HF 6mm	Mässing