

ALbee R-744 CO₂

Gasflaskan som
förenklar ditt arbete



ALbee R-744

Nya ALbee R-744 är främst framtagen för dig som vill ha en smidig lösning för dina mindre servicearbeten. Både vikten och det bärvänliga handtaget gör att du enklare, och snällare mot din kropp, kommer upp på t ex en applikation på ett tak. Flaskan rymmer 8,5 kilo CO₂ och väger totalt 23 kilo.

Den lättare flaskan kan dessutom hjälpa dig få ner tjänstevikten på din servicebil.



Specifikation

Storlek	11 liter
Typ	Stål
Gasvikt	8,5 kg
Tomvikt	14,2 kg
Fullvikt	23kg
Höjd	738 mm
Diameter	176 mm
Arbetsstryck	50 bar
H ₂ O	< 5 ppm

Enklare för dig

- ✓ Köpflaska (inga hyror)
- ✓ Väger mindre
- ✓ Bärvänligt handtag
- ✓ Dubbelventil för gas eller flytande form

JÄMFÖR




Enkelt val

ALbee R-744 kommer med dubbelventil så att du enkelt kan välja CO₂ i gas eller flytande form.

Du bara ansluter din regulator, enklare kan det inte bli.

ALbee- ett komplement till dina större hyrflaskor som löser dina mindre serviceunderhåll och påfyllningar.



Flexibelt vid varje tillfälle med dubbelventil





Klimatsmart

- ✓ Låg energianvändning
- ✓ Minimal GWP
- ✓ Utmärkta termodynamiska egenskaper

Ett miljövänligt kylmedel

CO₂ R-744 ser vi som framtiden för kylning. Både p g a lagändringar som tvingar ut gamla kylmedel och som ett självklart aktivt val för att värna om naturen och miljön.

R-744 är ett miljövänligt naturligt kylmedel med utmärkta termodynamiska egenskaper, låg energianvändning samt med minimal GWP*

R-744 används bl a i kylsystem inom industri och kommersiell kylning, kontrollerad atmosfär och kyld lagerhållning samt transportfartyg och mobil luftkonditionering.

*Global Warming Potential



Vi tipsar även om...

ALbee Cool

Nitrogen (kväve) till dina HVAC applikationer

ALbee Cool har inbyggd högtrycksregulator med ett arbetstryck på upp till 50 bar.

Perfekt för dig med ett mindre behov av gas för tryckprovning och läcksökning.

Finns i två smarta storlekar — 5 och 11 liter.

Specifikation

Storlek	5 liter	11 liter
Volym	1,0 m ³	2,1 m ³
Fullvikt	10 kg	20 kg
Höjd	680 mm	780 mm
Diameter	150 mm	182 mm
Flasktryck	200 bar	200 bar
Arbetstryck	0-50 bar	0-50 bar

Utrustad med 1/4" SAE anslutning, (ej snabbkoppling).



Ställbart flöde 0,5-50 bar





R-744 – den miljövänliga lösningen för kyl- och frysutrustning

Det är viktigare än någonsin att arbeta för en hållbar framtid. Därför har vi lösningar som gör det enkelt för dig att fatta rätt miljöval. Allt är anpassat efter gällande lagar och förordningar. Det omfattar såväl naturliga köldmedel som miljögaser för provtryckning, läcksökning, svetsning och skärning.

**Det ska vara enkelt
att göra rätt!**

Vi har flera leveransalternativ, såsom gasflaskor, gasflaskpaket, glober och bulkleveranser. Allt beroende på hur stor mängd gas du behöver. Du kan köpa gaserna direkt av oss eller hos någon av våra återförsäljare i din närhet.



LÄTT ATT
BÄRA



LÄTT ATT
ANVÄNDA



LÄTT ATT
BYTA | KÖPA



SÄKER

Lätt helt enkelt!

Äger du en 5-liters standardflaska kan du konvertera den till en 5- eller 11-liters ALbee-flaska istället.

Gäller svets- och skärgaser. Vänd dig till din närmaste återförsäljare för mer information.

