

# ALbee™

Den moderna gasflaskan  
som förenklar ditt arbete

Hitta din närmaste återförsäljare  
eller beställ din ALbee online på  
[albee.se](http://albee.se)



- Inga hyror
- Inbyggd regulator
- Lätt att hantera
- Konstant innehållsvisning

**NYHET!**

**För dig som MAG**

**Vi utökar med ALbee W**

- God ljusbågssta
- Hög finish p
- Snabb

g

**-svetsar i rostfritt!**

**Weld ArgonMix 2% CO<sub>2</sub>**

stabiliserande effekt

på svetsfogen

koppling

## 6 fördelar med ALbee...

1.



Greppvänligt handtag gör den enkel att ta med överallt.

2.



Regulatorn är väl skyddad mot yttre påverkan.

3.




Smart snabbkoppling för enkel hantering.

4.



Synligt och tydligt ON/OFF-reglage.

5.



Tydligt, enkelt och ställbart flödesreglage.

6.



Mycket tydlig innehållsmätare ger bra kontroll.

# ALbee™ Weld

ArgonMix med 2% CO<sub>2</sub>

# NYHET!

Universell skyddsgas för:

- MAG-svetsning av ferritiska och austenitiska rostfria stål, t ex kemiska behållare och rör
- Ger god ljusbågsstabiliserande effekt
- Ger god finish
- Liten mängd rök
- Lite svets sprut



Specifikationer	
Storlek	11 liter
Flasktryck	200 bar
Volym Weld argonmix	2,4 m <sup>3</sup>
Höjd	780 mm
Diameter	182 mm
Fullvikt	20 kg

Gas	Process	Flöden	Kapacitet 5 liter	Kapacitet 11 liter
Weld argonmix	MAG	15 liter/min	1 tim 10 min	2 tim 33 min

# ALbee™ Weld

ArgonMix med 18% CO<sub>2</sub>

Universell skyddsgas för:

- MAG-svetsning med tråd- och rörelektrod av låg- och olegerade stål
- Tolerant mot ytföroreningar
- Ger god inträngning
- Lite svetssprut



## Specifikationer

Storlek	5 liter	11 liter
Flasktryck	200 bar	200 bar
Volym Weld argonmix	1,2 m <sup>3</sup>	2,7 m <sup>3</sup>
Höjd	680 mm	780 mm
Diameter	150 mm	182 mm
Fullvikt	10 kg	20 kg

Gas	Process	Flöden	Kapacitet 5 liter	Kapacitet 11 liter
Weld argonmix	MAG	15 liter/min	1 tim 10 min	2 tim 33 min

# ALbee™ Weld

Argon 100%

Universell skyddsgas för:

- TIG- och plasmasvetsning samt rotskydd av alla material
- MIG-svetsning av aluminium- och kopparlegeringar
- Svetsning av titan och höglegerade rostfria stål



Specifikationer		
Storlek	5 liter	11 liter
Flasktryck	200 bar	200 bar
Volym		
Weld argon	1,1 m <sup>3</sup>	2,4 m <sup>3</sup>
Weld argonmix	1,2 m <sup>3</sup>	2,7 m <sup>3</sup>
Höjd	680 mm	780 mm
Diameter	150 mm	182 mm
Fullvikt	10 kg	20 kg

Gas	Process	Flöden	Kapacitet 5 liter	Kapacitet 11 liter
Weld argon	TIG	6 liter/min	2 tim 55 min	6 tim 23 min
Weld argon	MIG	15 liter/min	1 tim 10 min	2 tim 33 min

# ALbee™ Flame

Oxygen / Acetylen

- **ALbee Flame** är en smidig lösning för dina svets- och skärarybeten.
- **Flame Oxygen** eller **Acetylen**.
- Finns i storlekar anpassade till ditt arbete.



## 5 liter

Specifikationer	Flame acetylen	Flame oxygen
Storlek	5 liter	5 liter
Flasktryck	15 bar	200 bar
Volym	0,7m <sup>3</sup> /0,8 kg	1,1 m <sup>3</sup>
Höjd	630 mm	680 mm
Diameter	140 mm	150 mm
Fullvikt	11 kg	10 kg

## 9,6 / 11 liter

Specifikationer	Flame acetylen	Flame oxygen
Storlek	9,6 liter	11 liter
Flasktryck	15 bar	200 bar
Volym	1,44 m <sup>3</sup> /1,6 kg	2,4 m <sup>3</sup>
Höjd	635 mm	780 mm
Diameter	180 mm	182 mm
Fullvikt	15 kg	15 kg

OBS! Glöm inte montera bakslagsskydd på acetylenflaskan.  
För oxygen är det en stark rekommendation att montera bakslagsskydd.



# ALbee™ Cool

Nitrogen (kväve) till dina HVAC applikationer

- **ALbee Cool** har inbyggd högtrycksregulator med ett arbetstryck på upp till 50 bar.
- Perfekt för dig med ett mindre behov av gas för tryckprovning och läcksökning.
- Finns i två smarta storlekar — 5 och 11 liter.



Utrustad med 1/4" SAE anslutning, (ej snabbkoppling).



Ställbart flöde 0,5-50 bar



## Specifikationer

	5 liter	11 liter
Flaskstorlek	5 liter	11 liter
Flasktryck	200 bar	200 bar
Ställbart arbetstryck	0,5-50 bar	0,5-50 bar
Volym	1,0 m <sup>3</sup>	2,1 m <sup>3</sup>
Höjd	680 mm	780 mm
Diameter	150 mm	182 mm
Fullvikt	10 kg	20 kg

# Lätt att ta med




Smart vagn som passar till 5- och 11-liters flaskor.



- Utrustad med höj-och sänkbart handtag
- CE-godkänd lyftögla
- Justerbara spännband
- Stora hjul lämpade för trappor
- Stöd för att lägga vagnen ner





# Förmånligt erbjudande!

Konvertera din gamla  
standardflaska!

Äger du en 5-liters standardflaska kan du  
konvertera den till en 5- eller 11-liters  
ALbee-flaska istället.


Tala med din närmaste återförsäljare så får  
du ett förmånligt erbjudande!

# Här byter du

Byt eller köp ALbee i hela Norden

Med över 500 återförsäljare i hela Norden är det enkelt för dig att göra dina återfyllningar.

Gå till [www.albee.se](http://www.albee.se) och hitta din närmaste återförsäljare.



Air Liquide Gas AB • Box 2911 • 212 09 Malmö • [airliquide.se](http://airliquide.se)

**Besök också vår nya blogg! [blog.airliquide.se](http://blog.airliquide.se)**